



VDR®-4



F0008-FR - Modèle VDR - 4

L'H.F.P.V.® - High Frequency Percussive Ventilation — est fondée sur l'utilisation de micro volumes pulsés appelés Percussions®, à Haute Fréquence (3 à 15 Hz) à travers un échangeur Pression/ Débit appelé Phasitron® permettant l'asservissement des gaz insufflés à l'état de la mécanique ventilatoire du patient au coup par coup.

Bien que ce mode ventilatoire ne soit possible que par l'intermédiaire des ventilateurs Percussionnaire®, son utilisation clinique fréquente aux U.S.A. commence à émerger en Europe, Asie et en Afrique.


Grâce à son circuit ouvert, il permet de limiter tous les problèmes de baro et volotraumatismes, limitant également tous les problèmes hyperpression intra-cranienne.

Convient pour les Services de Néonatalogie, les Réanimations, les Urgences, les Services de Brûlés,

Munis des circuits autoclavables et réutilisables.


Caractéristiques :

- Hauteur : 19,6 cm ;
- Largeur : 38,7 cm ;
- Profondeur : 23,5 cm ;
- Poids : ≈ 5,300 kg
- Alimentation : Air et O2 ;
- Alarme : Piles 9V ;
- Blender Intégré ;
- Marquage FDA —CE 0344—KEMA ;
- Matériel fabriqué aux U.S.A par Percussionnaire® Corporation.



Ensemble de Stratégies :

1. Diffusion optimale ;
2. Convection adaptée
3. Asservissement malade/ machine
4. Recrutement automatique ;
5. Protection Pulmonaire ;
6. Assistance circulatoire ;
7. Désobstruction bronchique.



VDR® 4 + Monitron® en Service de Néonatalogie

Personne à contacter : 04 93 20 70 47
SARL I.M.A.Pe®
MARINA BURO—1752 RN7
06270 VILLENEUVE LOUBET

VDR®-4 F00008-1

DESCRIPTION	REFERENCE	QUANTITE
CIRCUIT RESPIRATOIRE COMPLET POUR SOINS INTENSIFS AUTOCLAVABLE	A50094	1
KIT ENTRETIEN PREVENTIF	A50108	1
NOIX DE FIXATION avec JOINT	A50117	1
POUMON TEST, NEONATAL	A50123	1
POUMON TEST, sans Fuite	B11048	1
Flexible Oxygène		1
Fléxible Air		1

LITTERATURE :

THE CARDINAL, ADVANTAGE OF VDR	P031894	2
VDR-4 OPERATIONS MANUALS	P102893	1
RANGE INTENSIVE CARE VENTILATOR COMBINATION	P111593	1
THE VDR-4 SERVOLATOR PERCUSSIONATOR	P53093	2
LABEL, STICK-ON PROGRAMMING	B12717	1
CHECKLIST FOR VDR-4	P117-2	1

ACCESSOIRES POUR VDR en OPTION :

PIED	A50075-VDR
MONITRON II - WAVE FORM ANALYZER	F00007-1

MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE

Retour chez Fabriquant

MAINTENANCE PREVENTIVE TRI ANNUELLE

Retour chez Fabriquant pour OVERHAULL—Pneumatique